



Le piastre di fissaggio rettangolari danno la possibilità di effettuare la rilubrificazione da due lati.
Su richiesta si può fornire completa di 1 Niplo per lubrificazione M6x1 + O-Ring

CODICE	A	B	S	$\varnothing d$	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Q	R	T	U	O-RING
DSPTR 0001.R	100	60	10	30	40	80	40	10,5	M10	6	10	6	5	10	20	1,4	41	36	2150
DSPTR 0002.R	120	80	15	35	50	90	50	12,5	M12	6	15	6	6	10	25,5	1,4	48	43	2175
DSPTR 0003.R	120	80	15	40	50	90	50	12,5	M12	6	15	6	6	10	25,5	1,4	51	46	2187
DSPTR 0005.R	160	100	15	45	60	120	60	17	M16	6	20	6	6	10	35	2,2	61	54	3218
DSPTR 0007.R	180	120	20	60	80	140	80	17	M16	6	20	6	6	10	35	2,2	78	71	3287
DSPTR 0010.R	200	150	20	60	100	160	100	17	M16	6	20	6	7	10	35	2,2	78	71	3287